


# Flasque orientable SNG-200

Code article: 152598

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	200
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	5160 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Aluminium moulé sous pression
Matériau des boulons	Acier Galvanisé
Matériau de vis	Acier Galvanisé
Matériau du fusible	Acier à ressorts, galvanisé