


Ventouse
VASB-125-3/8-NBR
Code article: 152609

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	7 mm
Diamètre de ventouse	125 mm
Diamètre d'aspiration efficace	125 mm
Position des raccords	En haut
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 1,5x
Pression de service	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pression de service nominale	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Force de décollement pour un vide de 70 %	606 N
Force de maintien à pression de service nominale	606 N
Taraudage de fixation	G3/8
Fixation pour ventouse	G3/8
Raccord de vide	G3/8
Couleur	Noir
Dureté Shore	60 +/- 5
Matériau du tourillon vissé	Zinc moulé sous pression
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	NBR