

Embase juxtaposable d'angle NAVW-1/4-1-ISO

Code article: 152789

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conforme à la norme	ISO 5599-1
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Huile d'ester < 0,1 mg/m ³ , selon ISO 8573-1:2010 [:::2]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 °C...80 °C
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	320 g
Type de fixation embase	Avec trou débouchant
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord d'air de pilotage 12/14	G1/8
Raccord d'air de pilotage auxiliaire 12	G1/8
Raccord d'air de pilotage 14	G1/8
Raccord d'air de pilotage 12	G1/8
Raccord d'air de pilotage 14	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 4	G1/4
Matériau d'embase	Aluminium moulé sous pression