

Embase juxtaposable d'angle NAVW-1/4-NPT-1

Code article: 152792

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	110 mm
Position de montage	Indifférente
Pression de service	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Huile d'ester < 0,1 mg/m³, selon ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 °C...80 °C
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Type de fixation embase	Avec trou débouchant
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord d'air de pilotage 12/14	1/8 NPT
Raccord d'air de pilotage auxiliaire 12	NPT 1/8
Raccord d'air de pilotage 14	NPT 1/8
Raccord d'air de pilotage 12	NPT 1/8
Raccord d'air de pilotage 14	NPT 1/8
Raccord pneumatique 1	1/4 NPT
Raccord pneumatique 2	1/4 NPT
Raccord pneumatique 4	1/4 NPT
Matériau d'embase	Aluminium moulé sous pression