

Roue libre
FLSR-16-L
Code article: 15281

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	16
Sens de rotation	Rotation à gauche
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de rotation théorique à 6 bar	2.03 Nm
Poids du produit	350 g
Matériau du boîtier	Aluminium moulé
Matériau douille	Acier cémenté
Matériau d'arbre	Acier cémenté