

Manomètre MA-15-10-QS-6

Code article: 153384

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage d'affichage	0 bar...10 bar
Taille nominale du manomètre	15
Structure de construction	Manomètre à tube de Bourdon sans dispositif de mesure
Mode de fixation	Assemblage sur tuyauterie
Fluide de service	Gaz inertes Liquides neutres
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Pas d'acétylène Pas d'oxygène
Pression de service	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de précision de mesure	5
Degré de protection	IP53
Température du fluide	-20 °C...60 °C
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Position des raccords	Au centre de la face arrière
Raccord pneumatique	QS-6
matériaux en contact avec le fluide	Laiton
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du hublot de contrôle	PC
Couleur du boîtier	noir
Poids du produit	10 g
Cadran gradué	Échelle simple bar (extérieur)