

Robinet à boisseau sphérique QH-QS-6-1/8

Code article: 153487

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	2/2 bistable
Raccord pneumatique 1	R1/8
Raccord pneumatique 2	QS-6
Mode d'actionnement	Manuel
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	560 l/min
Diamètre nominal	2.5 mm
Pression de service	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Température ambiante	0 °C...60 °C
Matériau du boîtier	PBTP
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:--]
Principe d'étanchéité	souple
Structure de construction	Vanne à boisseau sphérique
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	14 g
Matériau du tourillon vissé	Laiton nickelé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS