

Traversée de cloison QSSF-1/4-3/8-U

Code article: 153775

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	8.5 mm
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Revêtement
Position de montage	Indifférente
Modèle	Traversée de cloison
Taille de fût	1
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max.	14 Nm
Poids du produit	67 g
Mode de fixation	Six pans extérieurs 1
Raccord pneumatique 1	Taraudage 1/4 NPT
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur 3/8"
Température ambiante (Fahrenheit)	14 °F...140 °F
Couleur de la bague de démontage	gris
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Laiton Nickelé
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau du joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié