

## Union mâle QSH-5/16-U

Code article: 153820

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Standard                                                          |
| Position de montage                                    | Indifférente                                                      |
| Modèle                                                 | forme droite                                                      |
| Taille de fût                                          | 1                                                                 |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                                |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Classification maritime                                | Voir certificat                                                   |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                        |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                                  |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 1 - faibles effets de corrosion                                   |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Température ambiante                                   | -10 °C...60 °C                                                    |
| Poids du produit                                       | 1 g                                                               |
| Raccord pneumatique 1                                  | Union mâle Ø 5/16"                                                |
| Raccord pneumatique 2                                  | Union mâle Ø 5/16"                                                |
| Température ambiante (Fahrenheit)                      | 14 °F...140 °F                                                    |
| Couleur de la bague de démontage                       | gris                                                              |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                   |
| Matériau du boîtier                                    | PBT                                                               |