

# Support de capteur DASI-Q11-40-A-SR

Code article: 1548054

**FESTO**



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Modèle pour un Ø de piston	pour rainure en T Ø40
Structure de construction	Barrette de capteurs
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	62 g
Mode de fixation	Bloqué dans la rainure en T Avec trou débouchant et vis avec écrous pour rainures
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de vis	Acier Galvanisé