


Flasque orientable SUA-25

Code article: 157321

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	25
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 °C...90 °C
Poids du produit	45 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau des boulons	Acier galvanisé
Matériau douille	Acier à ressort
Matériau du palier	Matière plastique
Matériau de vis	Acier, galvanisé
Matériau du fusible	Acier à ressort
Matériau d'arbre	Acier Avec revêtement de protection