


Kit axial
EAMM-A-R48-70A
Code article: 1578139

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	40.2 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	14.5 kgmm ²
Couple transmissible	4.4 Nm
Poids du produit	450 g
Code d'interface, actionneur	R48
Code d'interface moteur In	70 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS