

Testeur de capteur SM-TEST-1

Code article: 158481

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Température ambiante	0 °C...40 °C
Plage de tension de service CC	12 V...20 V
Alimentation électrique	Deux piles 9 V
Témoin de fonctionnement	LED verte
Degré de protection	IP20
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L