

# Temporisateur PZVT-3-SEC

Code article: 158495

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	décompteur mécanique à actionneur pneumatique
Pression de coupure	0.1 bar
Pression de service	2 bar...6 bar
Pression d'enclenchement	1.6 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	50 l/min
Durée de temporisation réglable	0.2 s...3 s
Précision de réglage	± 0,3 s
Durée de pause pour la remise à zéro	200 ms
Répétabilité réglage du temps	± 0,1 s
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP54 avec capot de protection et cadre pour face avant selon CEI 60529
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	45 g
Mode de fixation	Montage frontal
Raccord pneumatique	Tarudage M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	ABS