Purgeur de condensats
WA-1-B

Code article: 158497

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	mécanique
Position de montage	vertical +/- 10°
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Purgeur de condensats	Automatique
Structure de construction	externe mécanique automatique
Valeur mesurée	Niveau
Fonction de distributeur	2/2 monostable fermé
Pression de service	4 bar...16 bar
Fluide de service	Eau
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Température du fluide	0 °C...60 °C
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	210 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Raccord de purge du condensat	G1/4
Raccord pneumatique	M9
Matériau du boîtier	Laiton PA