


Filtre pour vide VAF-PK-4

FESTO

Code article: 15889



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	3 mm
Position de montage	Indifférente
Finesse de filtration	50 µm
Pression de service	-0.95 bar...0 bar
Note concernant la pression de service	Utilisation uniquement dans les systèmes de vide ouverts
Débit pour une dépression = -0,75 bar	70 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a)
Température ambiante	0 °C...40 °C
Poids du produit	6 g
Mode de fixation	Assemblage sur tuyauterie
Raccord pneumatique	PK-4 avec écrou-raccord
Matériau d'écrou-raccord	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du filtre	Mailles textiles PA
Matériau du boîtier	PA
Capacité d'impulsion d'éjection	8 bar