


Câble de connexion KMP1-02-VI-12-X

N° de pièce: 158986

FESTO

Le câble est disponible dans les longueurs 1-99 m.



Exemple de
représentation

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	≤ 300 V
Plage de tension de service CC	≤ 250 V
Courant admissible	4 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	5 ... 70 °C
Température ambiante	-30 ... 70 °C
Connexion électrique	à 25 pôles Connecteur femelle
Structure du câble	25 x 0,75 mm ²
Diamètre de câble	13 mm
Mode de fixation	avec étrier de serrage
Information matière corps	Alliage léger moulé sous pression
Information matière gaine de câble	PE
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre argenté