

Filtre LF-1-D-MAXI-A

Code article: 159619

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Taille | Maxi |
| Série | D |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Finesse de filtration | 40 µm |
| Purgeur de condensats | Automatique |
| Structure de construction | Filtre fritté avec séparateur centrifuge |
| Protection de la cuve | Cage métallique de protection |
| Pression de service | 2 bar...12 bar |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 5300 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température de stockage | -10 °C...60 °C |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 8 : 4] Gaz inertes |
| Température du fluide | 5 °C...60 °C |
| Température ambiante | 5 °C...60 °C |
| Poids du produit | 1440 g |
| Mode de fixation | Montage sur tuyauterie Avec accessoires |
| Raccord pneumatique 1 | G1 |
| Raccord pneumatique 2 | G1 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du filtre | PE |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de cuve | PC |