

Accumulateur CRVZS-0.1

Code article: 160233

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Volume	0,1 l
Position de montage	Indifférente
Conforme à la norme	AD 2000
Pression de service	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Certification	CRN TÜV
Certificat de l'organisme d'émission	TSSACRN0H17477.5C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:~:] Azote
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	-10 °C...100 °C
Température ambiante	-10 °C...100 °C
Couple de serrage max. du filetage de raccordement	15 Nm
Poids du produit	226 g
Mode de fixation	Bornes de fixation
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'accumulateur	Acier inoxydable fortement allié
Matériau bornes de fixation	acier inoxydable fortement allié