

Kit multiposition DPVU-25

Code article: 161196

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	25
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	65 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du flasque	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau de vis	Acier Galvanisé
Matériau de goupille cylindrique	Acier galvanisé