

Connecteur coudé PEV-1/4-A-WD

Code article: 161209

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Mode de fixation | avec trou débouchant |
| Raccord électrique | 4 pôles Connecteur femelle coudé |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante | -40 °C...90 °C |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon la directive européenne relative aux basses tensions |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour les équipements électriques |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |