

Chape de pied CRLNG-32

Code article: 161840

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	32
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries :Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation.Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...80 °C
Capacité de charge max.	0.9 kN
Poids du produit	133 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	À polissage électrique Acier fortement allié
Matériau du palier	Matière plastique