

Fixation par flasque CRFNG-100

Code article: 161851

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	100
Position de montage	Indifférente
Conforme à la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	2054 g
Matériau de fixation	Acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié