

Tourillon
CRZNG-80

Code article: 161856

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	80
Selon la norme	ISO 15552
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	1296 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié