

Chape de pied CRLBN-20/25

Code article: 161863

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	20/25
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries :Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation.Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	82 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Acier inoxydable fortement allié
Matériau des boulons	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du fusible	Acier inoxydable fortement allié