

Manomètre MA-40-16-1/8-EN

N° de pièce: 162836

FESTO

avec unité d'affichage en bars et psi.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage d'affichage [bar]	0 ... 16 bar
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale manomètre	40
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Pose de conduites
Fluide de service	Liquides neutres Gaz neutres pas d'oxygène pas d'acétylène
Pression de service	0 ... 16 bar
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de précision de mesure	2,5
Degré de protection	IP43
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position du raccord	Face arrière centrée
Raccord pneumatique	R1/8
Matériaux en contact avec le média	Laiton
Information matière embouts filetés	Laiton
Information matière corps	PBT
Information matière voyant	PS
Couleur boîtier	noir
Poids du produit	60 g