

Kit de fixation à tourillon DAMT-V1-100-A

Code article: 163530

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	100
Conforme à la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 1 % de cuivre en masse sont exclus de l'utilisation. Sont exclus les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Capacité de charge max.	9 kN
Poids du produit	2094.8 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de vis	Acier Galvanisé
Matériau tourillon	Acier galvanisé
Matériau de pièce de serrage	Acier galvanisé
Matériau de la tige	acier inoxydable fortement allié