

Silencieux U-M3

N° de pièce: 163978

★ Standard-Programm

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Ne pas utiliser pour de nouveaux projets. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Pression de service	0 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Niveau de pression sonore	65 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Raccord pneumatique	M3
Information matière garniture d'amortisseur	Bronze
Information matière embouts filetés	Laiton
Note sur la matière	Conforme RoHS