

Roue libre FLSM-40-L

Code article: 164233

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Sens de rotation	Rotation à gauche
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de rotation théorique à 6 bar	19.98 Nm
Poids du produit	2350 g
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau douille	Acier cémenté
Matériau d'arbre	Acier cémenté