

# Roue libre FLSM-12-R

Code article: 164234

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Sens de rotation	Rotation à droite
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de rotation théorique à 6 bar	1.2 Nm
Poids du produit	300 g
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau douille	Acier cémenté
Matériau d'arbre	Acier cémenté