



# électrodistributeur MVH-5/3E-1/8-B-VI-X

N° de pièce: 164570

FESTO

avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/3 à l'échappement
Mode d'actionnement	électrique
Débit nominal normal	1.000 l/min
Pression de service	3 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort mécanique
Diamètre nominal	8 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Type de commande	piloté
Sens d'écoulement	irréversible
Temps de commutation Arrêt	50 ms
Temps de commutation Marche	40 ms
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 2,5 W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	Embase G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Raccord pneumatique 5	Embase
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone