

Câble F.O.
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Code article: 165357

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Méthode de mesure	Barrière opto-électronique unilatérale Câble F.O.
Température ambiante	-20 °C...160 °C
Taille	M4
Poids du produit	46 g
Matériau du boîtier	Laiton Chromé
Limite haute de la plage de réglage	280 mm
Température ambiante montage déplacé	-20 °C...120 °C
Degré de protection	IP54
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L