


Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-B-CT

N° de pièce: 165648

FESTO

pour réglage du débit d'échappement, avec raccord orientable.
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	610 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	450 ... 820 l/min
Pression de service	0,3 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Agrément	Germanischer Lloyd
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 → 0 bar	1.200 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 → 0 bar	885 ... 1.615 l/min
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	11 Nm
Poids du produit	59 g
Information matière embouts filetés	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière joints	NBR
Information matériau vis de réglage	Alliage d'aluminium
Information matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression