


# kit axial EAMM-A-D60B-100A-S1

N° de pièce: 1679518

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	1.170 g
Code d'interface, actionneur	D60B
Code d'interface, moteur	100A
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS