

Guidage pour charges lourdes HD-8- -

N° de pièce: 170023


FESTO

configurable.

Pour la configuration, mettre d'abord le produit dans le panier.

Pour ce produit, les caractéristiques techniques et les accessoires peuvent varier en fonction de la configuration.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2009.



Fiche technique

~ConfIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Taille	8
Course	10 ... 1.080 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Axe de guidage sans actionneur
Vitesse max.	3 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	0
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Force max. Fy	518 N
Force max. Fz	518 N
Moment max. Mx	12,6 Nm
Moment max. My	16,8 Nm
Moment max. Mz	16,8 Nm
Masse en mouvement	195 g
Masse en mouvement à 0 mm de course	195 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	33 g
Poids de base à 0 mm de course	860 g
Information matière élément de guidage	Acier
Information matière corps	Alliage d'aluminium anodisé