


## Kit axial EAMM-A-P3-28D-28A

Code article: 1703478

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                          | Valeur          |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Longueur nominale                         | 15 mm           |
| Position de montage                       | Indifférente    |
| Vitesse de rotation max.                  | 10000 1/min     |
| Conformité PWIS                           | VDMA24364-B2-L  |
| Température de stockage                   | -25 °C...60 °C  |
| Humidité relative de l'air                | 0 - 95 %        |
| Degré de protection                       | IP40            |
| Température ambiante                      | -10 °C...60 °C  |
| Moment d'inertie de masse                 | 0.28 kgmm²      |
| Couple transmissible                      | 0.2 Nm          |
| Poids du produit                          | 30 g            |
| Code d'interface, actionneur              | P3-28D          |
| Code d'interface moteur In                | 28 A            |
| Code d'interface du carter d'accouplement | 28D             |
| Note sur le matériau                      | Conforme à RoHS |