

Connecteur femelle MSSD-C-4P

Code article: 171157

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	Sur électrodistributeur avec vis centrale M3
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	22 g
Raccord électrique	3 pôles Connecteur femelle coudé Forme A selon DIN EN 175301-803 Forme carrée MSC Forme carrée MSN1
Presse-étoupe	Pg9
Diamètre de câble	6 mm...8 mm
Section nominale du fil	1.5 mm²
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	noir