


Bouchon d'obturation QSP17-PTB

Code article: 17 2996

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Position de montage	Indifférente
Modèle	forme droite
Taille de fût	1
Pression de service sur la plage de température totale	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	4.7 g
Mode de fixation	Aiguille de fixation
Raccord pneumatique 1	Cartridge 17 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA
Matériau du joint de tuyau	NBR