Kit axial
EAMM-A-P4-28B-28A

Code article: 1731466



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	12 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d’inertie de masse	0.28 kgmm²
Couple transmissible	0.7 Nm
Poids du produit	40 g
Code d'interface, actionneur	P4-28B
Code d'interface moteur In	28 A
Code d'interface du carter d'accouplement	28B
Note sur le matériau	Conforme à RoHS