


Manodétendeur LR-1/4-D-7-MINI-NPT

Code article: 173650

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Taille | Mini |
| Série | D |
| Pression de service | 0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar |
| Plage de réglage de pression | 0.5 bar...7 bar |
| Hystérésis max. de pression | 0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes |
| Température du fluide | -10 °C...60 °C |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Raccord pneumatique 1 | 1/4 NPT |
| Raccord pneumatique 2 | 1/4 NPT |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |