


Combinaison de filtres fins LFMBA-3/8-D-MIDI-NPT

Code article: 173746

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Midi
Série	D
Position de montage	verticale
Finesse de filtration	0.01 µm
Pouvoir de séparation du filtre	99.9999 %
Purgeur de condensats	Manuelle monostable
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	1 bar...16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [1 : 7 : 2] Gaz inertes
Température du fluide	1.5 °C...60 °C
Teneur en huile résiduelle	0.01 mg/m³
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	NPT 3/8
Raccord pneumatique 2	NPT 3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du filtre	Mailles en silicate de bore
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC