

Lubrificateur
LOE-1/2-D-MIDI-NPT
Code article: 173824

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Volume max. de remplissage d'huile	110 cm ³
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Débit minimum pour la fonction du lubrificateur	8 l/min
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	6100 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Mode de fixation	Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	NPT 1/2
Raccord pneumatique 2	NPT 1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de cuve	PC