


# Unité de conditionnement FRC-3/8-D-7-MINI-A-NPT

Code article: 173851

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                          | Mini                                                                      |
| Position de montage                             | verticale                                                                 |
| Purgeur de condensats                           | Automatique                                                               |
| Finesse de filtration                           | 40 µm                                                                     |
| Pression de service                             | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                       |
| Plage de réglage de pression                    | 0.5 bar...7 bar                                                           |
| Hystérésis max. de pression                     | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                            |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 1500 l/min                                                                |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gaz inertes                 |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                            |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Classe de pureté de l'air en sortie             | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Gaz inertes                 |
| Température du fluide                           | -10 °C...60 °C                                                            |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                                            |
| Poids du produit                                | 660 g                                                                     |
| Mode de fixation                                | Montage sur tuyauterie<br>Avec équerre-support<br>Au choix :              |
| Raccord pneumatique 1                           | NPT 3/8                                                                   |
| Raccord pneumatique 2                           | NPT 3/8                                                                   |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                                           |
| Matériau du boîtier                             | Zinc moulé sous pression                                                  |
| Matériau de cuve                                | PC                                                                        |