

Unité de conditionnement FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

Code article: 173882

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Maxi
Position de montage	verticale
Purgeur de condensats	Manuelle par rotation
Finesse de filtration	40 µm
Pression de service	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Plage de réglage de pression	0.5 bar...7 bar
Hystérésis max. de pression	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	8500 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:--]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	2390 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec équerre-support Au choix :
Raccord pneumatique 1	NPT 3/4
Raccord pneumatique 2	NPT 3/4
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC