

Fixation par pattes HNC-100

Code article: 174374

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	100
Conforme à la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	1009 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Acier galvanisé
Matériau de vis	Acier Galvanisé