


Flasque orientable SNC-50

Code article: 174385

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	50
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Capacité de charge max.	2.5 kN
Poids du produit	234 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Aluminium moulé sous pression
Matériau des boulons	Acier Galvanisé
Matériau de vis	Acier Galvanisé
Matériau du fusible	Acier à ressort Galvanisé