

# Flasque orientable SNCB-40

Code article: 174391

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Selon la norme	ISO 15552
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % de cuivre en masse sont exclus de l'utilisation. Sont exclus les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...90 °C
Capacité de charge max.	1.5 kN
Poids du produit	155 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Aluminium moulé sous pression
Matériau des boulons	Acier galvanisé
Matériau du palier	Matière plastique
Matériau du disque	Acier galvanisé
Matériau de vis	Acier, galvanisé
Matériau du fusible	Acier à ressorts, galvanisé