


Flasque orientable SNCS-32

Code article: 174397

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	32
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Capacité de charge max.	1 kN
Poids du produit	86 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Aluminium moulé sous pression
Matériau du palier articulé	Acier PTFE
Matériau de vis	Acier Galvanisé