


# Flasque orientable SNCL-125

Code article: 174410

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                 | 125                                                                                 |
| Selon la norme                         | ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion                                                     |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-B2-L                                                                      |
| Température ambiante                   | -40 °C...90 °C                                                                      |
| Poids du produit                       | 1135 g                                                                              |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                                                                     |
| Matériau de fixation                   | Aluminium moulé sous pression                                                       |
| Matériau du palier                     | Matière plastique                                                                   |
| Matériau de vis                        | Acier<br>Galvanisé                                                                  |