

Tourillon ZNCF-80

Code article: 174415

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	80
Selon la norme	ISO 15552
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Capacité de charge max.	6 kN
Poids du produit	1296 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Acier allié moulé
Matériau de vis	Acier Galvanisé